ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 20 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Цветной видеоглазок «Sitek-Light»

- Цветной дисплей 3,5 дюйма (9 см.)
- Видеоглазок не отличается обычного
- Угол обзора глазка 120 градусов
- Низкое энергопотребление
- Легкая установка в любую дверь

Цена от 1 штуки **6800 рублей**

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Цветной видеоглазок «Sitek-Light»

- Цветной дисплей 3,5 дюйма (9 см.)
- Видеоглазок не отличается обычного
- Угол обзора глазка 120 градусов
- Низкое энергопотребление
- Легкая установка в любую дверь

Цена от 1 штуки **7684 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

https://spycams.ru/videoglazok-monitorom-ht-dm12.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

- 1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
- 2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
- 3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Цветной видеоглазок «**Sitek-Light**» предназначен для осуществления видео обзора посетителя с помощью встроенной камеры, обеспечивающей высокое разрешение, составляющее 1,3 мегапикселя на цветном мониторе, размером 3,5 дюйма. Экран выполнен по технологии ТFT, поэтому качество изображения Вас порадует. Использование такого устройства значительно лучше, чем смотреть в простой глазок, так как угол обзора значительно шире.

Установка видеоглазка не требует прокладки проводов, так как питание осуществляется с помощью батареек типа AA 1,5B, которых необходимо четыре штуки. По истечению ресурса достаточно просто заменить их на новые. Внешняя часть устанавливается вместо старого глазка и ничем не отличается от него.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00 Телефон: 8-800-200-7550